



3965838994

Enjolveur ac. cc pr. pc ac. terre, ac. pro renf. S.1/B.7, alu mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Enjolveur

Matières

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition de la surface Brillant
Mat

Matière Duroplastique

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 55 mm

Largeur 55 mm

Profondeur 35 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Impression Sans inscription

Identification

r Disposition d'assemblage Obturateur

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui