



6765098989



**Steckdose m. Schutzko.-Stift, Kontroll-LED u. erh.BS S.1/B.x polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 41,60 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Bedienelemente und Anzeigen**

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte Integrierte Bedienungskontrollleuchte

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Ja

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Texte</b>          |                           |
| Schutz                | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart          | Mit Schraub-Liftklemmen   |
| <b>Geeignet für</b>   |                           |
| S.x/B.x               |                           |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |                           |
| RoHS-konform          | Ja                        |