



6765098915



Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge brill.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matières

Couleur

Rouge

Code RAL

3003

Finition de la surface

Brillant

Matière

Duroplastique

Traitements

Non traité

Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

41,60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

31 mm

Profondeur de montage

32 mm

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Connectivité

Type de connexion / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Fixation par griffe

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant

Broche de mise à la terre

Insert central incliné

No

Avec couvercle à charnière

No

Broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

No

Avec fermeture

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

Capacité

Nombre de modules

1

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation

Voyant de commande de fonctionnement intégré

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts

Oui

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

No

Avec éclairage fonctionnel

Oui

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Plaque de recouvrement

Fiche technique du produit

6765098915

Textes

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui