



6765098914



Presa con spinotto di terra e LED di controllo Serie S.1/B.3/B.7 arancione luc.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Arancione
Codice RAL	2003
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41,60 mm
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	Si
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
--	---------------------------------------

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	Si

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale

Scheda tecnica del prodotto

6765098914

Testo

Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si