



6765098914



WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Oranje
RAL-code	2003
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Bediening en signalering

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd controlelampje
---	-----------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat

Teksten

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

Geschikt voor

S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja