



47893522



**Doppelsteckdose SCHUKO mit Klappd.,Beschr.-Feld,ungl.Schließung AP W.1 polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß  
RAL Nummer 9010  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 76 mm  
Breite 100,70 mm  
Tiefe 51 mm  
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Konnektivität**

Anschlussart Steckanschluss  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Ja  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein  
Stoßfestigkeit IK IK05  
IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

---

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

---

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

---

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

---

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
--------------------------	--

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
-------------	----

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---