



XEVI R22T2SP

EV Laddbox witty 1x22kW 3Fas T2 + ADM466C

Tekniska egenskaper

Ström

Effekt per laddningspunkt	22 kW
Ansluten last	11 - 22 kW

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	3
------------------------------------	---

Elektrisk ström

Märkström	32 A
-----------	------

Anslutning

Antal laddpunkter	1
-------------------	---

Funktioner

Med lasthantering	Ja
-------------------	----

Utrustning

Antal uttag i hus	0
Med krets brytare	Nej
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

Dimensioner

Dimensioner	549 x 237 mm
Höjd	549 mm
Bredd	237 mm
Djup	173 mm

Installation, montering

Montering	Väggmontering
-----------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK10

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
------------------	-------------

Spänning

Märkspänning	230 - 400 V
--------------	-------------

Material

Material	Plast
----------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----