



80141500



IP55



W.1 Gruppentaster Busankoppler, 2fach, Wippen mit Mittelstellung, vier Schaltpunkte

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Elektrischer Strom

| | |
|---------------------------------|-------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 10 mA |
|---------------------------------|-------|

Funktionen

| | |
|--------------------|------|
| Mit Raumthermostat | Nein |
|--------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Einbautiefe | 22 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 45,70 mm |
| Tiefe | 40,50 mm |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
|------------------------------|---|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-----------------|----|
| Mit LED Anzeige | Ja |
|-----------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 7035 |
| Werkstoff | Duroplast |
| Glanzgrad | Glänzend Matt |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Bildschirm

| | |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

Texte

| | |
|----------|--|
| Funktion | Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen |
|----------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|