



EG103V



Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 12 - 24 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Funktionen

Gangreserve in Jahren	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	1

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	1,5 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	1

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Nein
Jahresprogramm	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Tastensperre mittels Sperrschlüssel Mit Impulsfunktion

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	64 mm

Kapazität

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min