



EG103V



Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 12 - 24 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Funktionen

| | |
|----------------------------|------|
| Gangreserve Jahre | 5 y |
| Mit Netzsynchronisation | Nein |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja |
| Anzahl Funktionskanäle | 1 |

Ausstattung

| | |
|---------------------|-------|
| Genauigkeit pro Tag | 1.5 s |
| Mit Impulsprogramm | Ja |
| Anzahl Kanäle | 1 |

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Einstellungen

| | |
|----------------|------|
| Tagesprogramm | Ja |
| Wochenprogramm | Nein |
| Jahresprogramm | Nein |

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Anschluss

| | |
|---|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 - 6 mm ² |

Texte

| | |
|--------------|---|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Funktion | Tastensperre mittels Sperrschlüssel Mit Impulsfunktion |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 85 mm |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe | 64 mm |

Kapazität

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min