



EG103D



IP20



Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, DCF77

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

Funktionen

Gangreserve Jahre	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	1

Ausstattung

Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	1

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

Einstellungen

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Tastensperre mittels Sperrschlüssel Mit Impulsfunktion Anwesenheitssimulation

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	64 mm

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------