



30863552

Bilanciere doppio con lenti W1 bianco polare

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	27 mm

Connessione

Tipo di connettore	Chiusura a baionetta
--------------------	----------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Montaggio in scatola a parete o da incasso
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si