



30763542

Wip 1-voudig, berker W.1, met labelveld, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	27 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	12 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Bajonetsluiting
-----------------------	-----------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Montage in behuizing opbouw of inbouw
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar Voor verlichte wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja