



FL320B

**Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 600x600x300 mm UV-coating + plint**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 600 mm |
| Breedte       | 600 mm |
| Diepte        | 300 mm |
| Dikte zijwand | 2 mm   |

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP65                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | 3-punts met zwenkgreep 8 mm               |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

**Samenstelling**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal flensplaatopeningen | 0 |
|----------------------------|---|

**Installatie, montage**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja           |

**Materiaal**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs                   |
| RAL-code                | 7035                         |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt                       |
| Materiaal               | Glasvezelversterkt polyester |

**Samenstelling**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 3 |
|----------------------|---|

**Materiaal**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 400 A |
|-----------------|-------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|