



TYA610A



Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,4A, KNX

Technische Eigenschaften

Einstellungen

| | |
|-----------------------------|-----|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS |
|-----------------------------|-----|

Konnektivität

| | |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX | Ja |
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 6 |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 4 A |
|-----------|-----|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
|-------|-----------|

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|------|
| Funk bidirektional | Nein |
| Mit Schieber für Handschaltung | Ja |

Elektrischer Strom

| | |
|------------------------------|------|
| Busstromaufnahme im Leerlauf | 8 mA |
|------------------------------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Glühlampenlast 230 V Lampe | 800 - 800 W |
| Ausgangsleistung | 800 W |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 800 W |

Spannung

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Systemspannung | 30 V DC über Bus |
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Anschluss

| | |
|---|----------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.75 - 2.5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 2.5 mm ² |

Texte

| | |
|--------------|--|
| Funktion | Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|