



EEN002

IP55



Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

Technische Eigenschaften

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - +45 °C

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Konnektivität

Montageart Einbaubar

Abmessungen

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender 100 m

Kabel

Kabellänge 1 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja