



EEN002

IP55



Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische karakteristieken

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Connectiviteit

Aansluitwijze Inbouwinstallatie

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender 100 m

Kabel

Kabellengte 1 m

Duurzaamheid

RoHS conform Ja