



EEN002

IP55



Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

Technické vlastnosti

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - +45 °C

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace

Rozměry

Max. vzdálenost spojení mezi přijímačem a vysílačem 100 m

Kabel

Délka kabelu 1 m

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano