



EEN002

IP55



#### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΕ100/171

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +45 °C

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

##### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Ενσωματωμένη εγκατάσταση

##### Διαστάσεις

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού 100 m

##### Καλώδιο

Μήκος καλωδίου 1 m

##### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι