



EEN002



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΕ100/171

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +45 °C

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Ενσωματωμένη εγκατάσταση

Διαστάσεις

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού 100 m

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου 1 m

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι