



EEN002

IP55



Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

#### Tekniska egenskaper

#### Användningsförhållanden

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Driftstemperatur | -10 - +45 °C |
|------------------|--------------|

#### Installation, montering

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Montering | Infälld montering<br>Utanpåliggande montering |
|-----------|-----------------------------------------------|

#### Anslutning

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ av montering | Inbyggd installation |
|------------------|----------------------|

#### Dimensioner

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare | 100 m |
|----------------------------------------------------------|-------|

#### Kabel

|            |     |
|------------|-----|
| Kabellängd | 1 m |
|------------|-----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|