



FL327B

**Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1200x850x300 mm UV-coating + plint**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1200 mm
Breedte	850 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	0

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	7
----------------------	---

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----