



HTG411H



**Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Web server Ja

**Spannung**

Betriebsspannung 24 - 24 V

Versorgungsspannungsart DC

**Konnektivität**

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Schnittstelle Ethernet

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA 7 VA

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 70 °C

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 6

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja