


HTG411H



Servidor de monitorización de energía agardio.manager

Características técnicas

Equipo

Servidor web Sí

Tensión

Tensión de empleo 24 - 24 V

Tipo de alimentación de tensión CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios Interfaz Ethernet

Potencia

Consumo de energía VA 7 VA

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Dimensiones

Número de unidades en ancho 6

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí