





HTG411H



Servidor de energia Agardio.manager

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Conectividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface Ethernet
---	--------------------

Potência

Consumo de energia VA	7 VA
-----------------------	------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Dimensões

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----