



WNT954



IP55

2 touches Cubyko KNX à voyants coloris Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Raccordement

Type de connection / prise	Fermeture à baïonnette
----------------------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Marquage	Sans marquage
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Identification

r Disposition d'assemblage	Élément de base avec touche
----------------------------	-----------------------------

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui