



WNT954



IP55

Toets cubyko Knx 2/4 drukknoppen met LED grijs

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Materiaal

Kleur Grijs
RAL-kleur 7011
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 27 mm

Capaciteit

Aantal modules 4

Aansluiting

Type connector/stekker Bajonetsluiting

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55
Slagvastheid IK IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

Montagewijze Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
Etikettering Zonder tekstveld
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig

Identificatie

Samenstelling Basiselement met toets

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH conform Ja
RoHS conform Ja