



XEVIK07T2

WITTY START ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7kW M3T2 1Φ 32A +ΚΛΕΙΔΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	7 kW
Ισχύς σύνδεσης	4 - 11 kW

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	1
--	---

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	32 A
------------------	------

Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης	1
--------------------------	---

Λειτουργίες

Με διαχείριση φορτίου	Ναι
-----------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός οικιακών πριζών	0
Με αυτόματη ασφάλεια	Όχι
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	Ναι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Τύπος 2S
----------------	----------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	553.50 x 237 mm
Ύψος	553,50 mm
Πλάτος	237 mm
Βάθος	173 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------