



WNA037B



Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Blanc

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

Matières

Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Pour fixation par vis
Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage Avec deux emplacements à clipser pour bornes de jonction Wago à 2 fils dans le fond du boîtier Bornes d'entrée séparées pour HAUT et BAS
Function	Avec fonction bouton-poussoir

Raccordement

Type de connection / prise	Verrou rotatif
----------------------------	----------------

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui