



WNA037B

cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar wit IP55

Technische karakteristieken

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010

Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar enkelpolig
------------------------------------	-----------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	enkelpolig
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

cubyko	
--------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja