



WNT912B



**Tecla 1x cubyko KNX c/ sinaliz, br**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla simples

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang) 1

**Materiais**

Cor Branco  
 Código RAL 9010  
 Acabamento Mate  
 Material Plástico  
 Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 71 mm  
 Largura 71 mm  
 Profundidade 27 mm

**Capacidade**

Número de módulos 2

**Conexão**

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP55  
 Resistência ao impactos IK IK05

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

**Texto**

Modo de instalação Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas  
 Etiqueta Sem etiqueta  
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos  
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal  
 Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes  
Para botões de pressão basculantes iluminados  
Para comutador/interruptor intermédio

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico com báscula

**Adequado para**

cubyko

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim  
 REACh - livre de SVHC Sim  
 Conformidade RoHs Sim