



WNT912B

ΣΥΒΥΚΟ KNX ΠΛΑΚΙΔΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΛΕΥΚΟ ΜΕ LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
------------------------------	--------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	27 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Βίδωμα bayonet
----------------	----------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Ναι
------------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Μπουτόν	Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, μονό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό
Μπουτόν/Πλήκτρο	Για διακόπτες Για φωτιζόμενα μπουτόν Για απενεργοποίηση/αλλαγή/ενδιάμεσο διακόπτη

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι