



WNT902

IP55

Tecla 1x cubyko KNX, cinza

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

	0 %
Cor	Cinzeno
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	27 mm

Capacidade

Número de módulos 2

Conexão

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Texto

Modo de instalação	Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes Para botões de pressão basculantes iluminados Para comutador/interruptor intermédio

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com báscula

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim