



WNT944

IP55

1 touche Cubyko KNX coloris Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matière

Couleur Gris
Code RAL 7011
Finition Mat
Matériau Plastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 4

Raccordement

Type de connexion / prise Fermeture à baionnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Marquage Sans marquage
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui