



WNT944

IP55

Tecla doble, gris

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operaciónTecla doble

Controles e indicadores

Número de teclas2

Materiales

ColourGris

Código RAL7011

Acabado de la superficieMate

MaterialPlástico

TratamientoSin tratamiento

Dimensiones

Altura71 mm

Anchura71 mm

Profundidad27 mm

Capacidad

Número de módulos4

Conexión

Tipo de conector/toma de corrienteCerrojo de bayoneta

Conectividad

Tipo de montajeMontaje con tornillos

Equipo

Ventana de control / salida de luzNo

Accesorios

Tiene espacio de etiquetadoNo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)IP55

Resistencia al impacto IKIK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento-15 - 30 °C

Texto

Tipo de montajeInstalación en estructuras de montaje en superficie o empotradas

EtiquetaSin etiquetado

PulsadorTambién para aplicaciones KNX: pulsador, de 2 elementos y pulsador de grupo, de 2 elementos

Identificación

Disposición de montajeElemento monobloc

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenosSí

Conforme REACHSí

Conforme RoHSSí