



WNT944

IP55

Tecla 2x cubyko KNX, cinza

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Plástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 27 mm

Capacidade

Número de módulos 4

Conexão

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Texto

Modo de instalação Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas

Etiqueta Sem etiqueta

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com bascula

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim