



L066M-A

Lastrtrennschalter D02 63A 4polig N vorausseilend 60mm Sammelschiene

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße D02

Architektur

Polanzahl 4

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Nennstrom für Sicherungseinsätze
2 A
4 A
6 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
35 A
50 A
63 A
32 A
40 A

Installation, Montage

Montage auf Sammelschienensystem

Nominales Drehmoment 2,50 - 2,50 Nm

Abmessungen

Höhe 80 mm

Breite 27 mm

Tiefe 77 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 35 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 5,60 W

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert 5,50 W

Texte

Schutz Berührungsschutz finger und handrückensicher

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} 50 kA

Spannung

Isolationsspannung U_i 800 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja