



L066M-A

Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A 32 A 40 A
----------------------------------	---

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschiensystem
Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	27 mm
Tiefe	77 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm ²
---	--------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,60 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	5,50 W

Texte

Schutz	Berührungsschutz finger und handrückensicher
--------	--

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	50 kA
--	-------

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
-----------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja