



L063M-B

**Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A 32 A 40 A
----------------------------------	---

**Installation, Montage**

Montage auf	Sammelschienensystem
Nominales Drehmoment	3 - 3 Nm

**Abmessungen**

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	226 mm
Breite	27 mm
Tiefe	80 mm

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,50 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	5,50 W

**Texte**

Schutz	Berührungsschutz finger und handrückensicher
--------	--

**Elektrischer Strom**

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	50 kA
--	-------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	500 V
-----------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja