



L063M-B

Verticale patroonlastscheider, D0*, 3-polig, incl. led

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
------------------	-----

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A
	35 A
	50 A
	63 A
	32 A
	40 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Railsysteem
Aandraaimoment	3 - 3 NM

Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	226 mm
Breedte	27 mm
Diepte	80 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 35 mm ²
--------------------------------	--------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4,50 W
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd	5,50 W

Teksten

Beveiliging	Aanraakbeveiliging, vinger- en handrugveilig
-------------	--

Stroom / temperatuur

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc	50 kA
--	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
------------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja