



L063M-B

Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm

#### Technické vlastnosti

##### Pojistka

Velikost pojistky D02

##### Architektura

Počet pólů 3

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky 2 A  
4 A  
6 A  
10 A  
13 A  
16 A  
20 A  
25 A  
35 A  
50 A  
63 A  
32 A  
40 A

##### Instalace, montáž

Montáž Systém přípojníc

Jmenovitý utahovací moment 3 - 3 Nm

##### Rozměry

Šířka/tloušťka přípojnice 5 - 10 mm

Výška 226 mm

Šířka 27 mm

Hloubka 80 mm

##### Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1.5 - 35 mm<sup>2</sup>

##### Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 55 °C

##### Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

##### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 4,50 W

Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji 5,50 W

##### Texty

Ochrana Ochrana proti nebezpečnému dotyku prstem a  
hřbetem ruky

##### Elektrický proud

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc 50 kA

##### Napětí

Jmenovité izolační napětí 500 V

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

##### Materiál

Materiál Umělá hmota

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano