



LV8Z00W150K05R

Transfo. de Courant Inversé 1 phase LV NH00 185mm 150/5A 2,5VA Classe 0,5S

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision 0.5 S

Puissance

Puissance 2.50 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 21 mm

Largeur 50 mm

Profondeur 50 mm

Hauteur de l'ouverture 12.50 mm

Largeur de l'ouverture 21 mm

Connectivité

Type de connection / prise Raccordement filaire

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire 150 A

Courant Max au secondaire 5 A

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui