



WXD060D

**Enjoliveur variateur rotatif Gallery dune**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Matière**

Couleur Blanc  
Code RAL 1013  
Finition Brillant  
Matériau Polycarbonate (PC)  
Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 45 mm  
Largeur 45 mm  
Profondeur 13 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par encliquetage

**Équipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20  
Résistance aux chocs IK IK05

**Textes**

Impression Sans inscription

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

**Adapté à**

gallery

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui