



WXD060D

Enjoliveur variateur rotatif Gallery dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Dune
Code RAL 1013
Finition Brillant
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 13 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Impression Sans inscription

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui