



WXD060D

GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2M DUNE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Υλικά

Χρώμα Dune

Κωδικός RAL 1013

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Βάθος 13 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Snap-on τοποθέτηση

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Κεντρική πλάκα καλύμματος

Κατάλληλο για

gallery

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι