



WNC001



Commutador superficie, cubyko leaf, gris

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris
--------	------

Código RAL	7011
------------	------

Acabado de la superficie	Acabado satinado
--------------------------	------------------

Material	Polipropileno
----------	---------------

31 %

Identificación

Disposición de montaje	Instalación completa con placa
------------------------	--------------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	75 x 75 mm
-------------	------------

Profundidad de montaje	62 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Conexión

Tipo de contactos	2 vías
-------------------	--------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

Tipo de conmutación / variante	2 vías
--------------------------------	--------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

REACH – libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----