



WNC001



**Conmutador superficie, cubyko leaf, gris**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Montaje en superficie

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 31 %

**Identificación**

Disposición de montaje Instalación completa con placa

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Controles e indicadores**

Número de teclas 1

**Dimensiones**

Dimensiones 75 x 75 mm

Profundidad del montaje 62 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 40 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK07

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Conexión**

Tipo de contactos 2 vías

**Texto**

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Pulsador No

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí