



EVB004A

Bimetalni relej 2.4A-4.0A za kontaktore EV007...EV015

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Tip pola	3P
----------	----

Oprema

Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	1
--	---

Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
--	---

Veza

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	0,75 - 4 mm ²
--	--------------------------

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1 - 16 mm ²
--	------------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

