



EVB0XXB

**Tepelné nadproudové relé 40 - 60 A pro EV018-38**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Typ pólu	3P
----------	----

**Vybavení**

Počet pomocných kontaktů jako spojovací	1
Počet pomocných kontaktů jako měnič	0

**Připojení**

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

