



EVBXXXD

Thermisch overbelastingsrelais 50 - 70 A voor magneetschakelaars EV080...EV170

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	3P
----------	----

Samenstelling

Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met Schroefaansluiting met soepele aders	4 - 16 mm ²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

